

Čtyřnohý stativ

V některých případech je třeba použít přenosné rentgenky jako stabilní. Stejně jako sestavy XSD a XMD (s rentgenkami TSD nebo TSC) je třeba jim zajistit potřebnou polohu. Snadné a při tom stabilní ustavení je mnohdy klíčové pro produktivitu.

Lehký a robustní stativ se čtyřmi nohama je navržen tak, aby umožnil použití všech radiografických technik.

Přenosný stativ Balteau umožňuje upnutí všech rentgenek GF, Ceram, LLX, TSC a TSD – monopolárních (a pravděpodobně všech dalších rentgenek dostupných na trhu, které jsou srovnatelné svými rozměry).

Bezpečně upevněná rentgenka umístěna v nosiči na nohách může být libovolně nasměrována, otáčena kolem os. Výstup může být nasměrován kolmo vzhůru, nastavit lze i výšku.

díky snadnému vyjmutí rentgenky zabírá celá sestava při transportu minimum místa.



Robustní konstrukce

Rentgenky Balteau jsou navrženy pro nasazení v drsném prostředí průmyslu. aby jejich životnost byla opravdu maximální, jsou stativy Balteau dimenzovány na stejnou zátěž. Použité slitiny hliníku dovolují snížit hmotnost stativů, Montážní systém dovoluje snadnou adaptaci bez použití nástrojů.

Všestranný

Při změně rentgenky je třeba vyměnit pouze adaptér. Adaptér je připevněn na rentgence. Ta je tak připravena na snadné uchycení ke stativu. K dispozici je celá škála adaptérů včetně adaptérů pro monopolární rentgenky řady TSD a TSC nebo řady XSD. Pokud chcete stativ použít stativ spolu s rentgenkou od jiného výrobce, kontaktujte naše technické oddělení – pomůžeme Vám vybrat odpovídající adaptér.

Stabilní


Úhel mezi párem nohou, stejně jako umístění obou párů nohou umožňuje vysokou stabilitu i na velmi nerovném povrchu. Nastavování rentgenky do požadované polohy je jednoduché díky „kolébce“, pro zafixování zdroje v požadované poloze není třeba žádných nástrojů.

Protiskluzové “podrážky”

Nohy stativu mají anti-skluzovou úpravu, aby neprokluzovali ani na velmi kluzkém povrchu. Délka každé nohy může být nastavena zvlášť pro každou nohu - tak lze vyrovnat i velké terénní nerovnosti.

Technická specifikace

Rozměrová specifikace



Požadovaná podlahová plocha

pro délku nohou 650mm	mm	565 x 720
pro délku nohou 1050mm	mm	905 x 890

Možnost pohybu

okolo osy a		360°
okolo osy β		360°
výška	mm	650 až 1050

Výrobce:

Distributor:

Balteau NDT sa

Voie de liège, 12
B-4681 Hermalle Sous Argenteau
BELGIUM

Tel.: +32 4 374 75 75

Fax.: +32 4 374 75 85

E-mail: balteau@balteau-ndt.com

website: www.balteau.com

ATG s.r.o.

Beranových 65
Praha – Letňany, 199 02
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420 281 932 020

Fax.: +420 222 723 997

E-mail: atg@atg.cz

website: www.atg.cz